

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://analitpribor.nt-rt.ru/> || anp@nt-rt.ru

Кресло специализированное переносное «Диал»



Изделие предназначено для проведения обследования человека с использованием компьютерного полиграфа «Диагноз-М»

Основные технические характеристики

- кресло укладывается в чемодан на колесах для транспортировки к месту проведения обследования человека с использованием компьютерного полиграфа (КП), без использования специального инструмента;
- динамический диапазон датчика двигательной активности кресла - не менее 20 дБ;
- неравномерность частотной характеристики датчика двигательной активности кресла в диапазонах частот от 0,5 до 1,5 Гц - не более 6 дБ;
- изделие выдерживает нагрузку до 120 кг;
- изделие устойчиво в процессе эксплуатации к воздействию следующих климатических факторов:
 - а) рабочей пониженной температуры (10 ± 2) °С;
 - б) рабочей повышенной температуры (35 ± 2) °С;
 - в) повышенной влажности (80 ± 3) % при температуре (25 ± 2) °С;
- изделие сохраняет работоспособность после воздействия на него следующих внешних факторов:
 - а) транспортирования в транспортной упаковке в условиях ударных нагрузок многократного действия с ускорением $29,5 \text{ м/с}^2$ (3g), при частоте 80-120 ударов/мин;
 - б) предельной повышенной температуры (50 ± 2) °С;
 - в) предельной пониженной температуры минус (50 ± 2) °С;
- средний срок службы изделия - 5 лет;
- габаритные размеры изделия в транспортной упаковке, мм, не более:
 - длина - 960;
 - ширина - 820;
 - высота - 650;
- масса изделия в транспортной упаковке - не более 65 кг;
- масса изделия, уложенного в чемодан на колесах, - не более 23 кг.

Комплект поставки:

- кресло специализированное переносное «Диал»;
- руководство по эксплуатации;
- формуляр;
- ведомость ЗИП;
- комплект инструмента и принадлежностей (кабель - 1 шт.; чемодан на колесах - 1 шт.);
- упаковка.